

**HDC pouzdra
HDC HQP DOD 2BO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.

Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby

každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Verze HQ nyní nabízí speciální ochranu - přepážkový kryt (víko a kovovou sponu) lze zajistit visacím zámkem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC HQP DOD 2BO
Objednací číslo	1003140000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: HQ, Stupeň krytí: IP65, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně
GTIN (EAN)	4032248698073
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	35 mm	Šířka (v palcích)	1,378 inch
Výška	23,5 mm	Výška (v palcích)	0,925 inch
Hloubka	48,4 mm	Hloubka (v palcích)	1,906 inch
Čistá hmotnost	12 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	Plast
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Stupeň krytí	IP65
Řada	HQ		

Rozměry

Celková délka pouzdra	48,4 mm	Kabelový vstup	pro vložky samce
Výška pouzdra B	23,5 mm	Šířka pouzdra C	29 mm

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Kryt dolní části pouzdra
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	Kryt
Kabelový vstup	pro vložky samce	Typ	Kryt
Velikost	HQ	Verze svorky	Boční uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne		

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Kryt	Kabelový vstup	pro vložky samce

General data

Velikost	HQ	Stupeň krytí	IP65
----------	----	--------------	------

Material

Barevný	Běžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
---------	--------	------------------------------	-----

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9,1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

HDC pouzdra HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

HDC pouzdra HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

