

**HDC pouzdra
HDC 24B XXL MOUNT FRAME****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B XXL MOUNT FRAME
Objednací číslo	1003470000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, , Šroubovací zástrčka, Standardně
GTIN (EAN)	4032248699810
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Hloubka	156 mm	Hloubka (v palcích)	6,142 inch
Rozměr při montáži – šířka	130 mm	Rozměr při montáži – výška	32 mm
Čistá hmotnost	88 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Stupeň krytí	IP68, IP69K		

Rozměry

Celková délka pouzdra	156 mm	Délka rozteče otvorů A2	130 mm
Výška pouzdra B	12 mm		

Verze

Design	Standardně	Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Typ	Bulkhead (průchodka)
Velikost	8	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

General data

Velikost	8	Stupeň krytí	IP68, IP69K
----------	---	--------------	-------------

Material

Barevný	Stříbřitě šedá
---------	----------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-04	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

HDC pouzdra HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

HDC pouzdra

HDC 24B XXL MOUNT FRAME

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy