

## HDC pouzdra HDC 16B DODQ 2QB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.  
Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.  
Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.  
Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.  
Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC 16B DODQ 2QB                                                                                                           |
| Objednací číslo | <a href="#">1009090000</a>                                                                                                 |
| Verze           | HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, Kryt dolní části pouzdra, Boční uzamykací svorka na horní straně, Standardně |
| GTIN (EAN)      | 4032248713837                                                                                                              |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                       |

## HDC pouzdra HDC 16B DODQ 2QB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |       |                   |            |
|----------------|-------|-------------------|------------|
| Šířka          | 55 mm | Šířka (v palcích) | 2,165 inch |
| Výška          | 17 mm | Výška (v palcích) | 0,669 inch |
| Čistá hmotnost | 159 g |                   |            |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Obecné údaje

|                              |                                       |                       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| EMC kryty                    | Ne                                    | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel,<br>odolávající rzi | Provedení povrchu     | Práškové lakování   |
| Stupeň krytí                 | IP65                                  |                       |                     |

### Rozměry

|                       |         |                 |                        |
|-----------------------|---------|-----------------|------------------------|
| Celková délka pouzdra | 93,3 mm | Kabelový vstup  | Pro spodní části krytů |
| Výška pouzdra B       | 17 mm   | Šířka pouzdra C | 43 mm                  |

### Verze

|                              |                                           |                             |                          |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Design                       | Standardně                                | Design pouzdra              | Kryt dolní části pouzdra |
| Design zajišťovacího systému | Boční uzamykací svorka na<br>horní straně | Horní část/dolní část/víčko | Kryt                     |
| Kabelový vstup               | Pro spodní části krytů                    | Typ                         | Kryt                     |
| Velikost                     | 6                                         | Verze svorky                | Boční uzamykací svorka   |
| Vhodné pro systém ModuPlug®  | Ano                                       |                             |                          |

### Design

|                  |             |                |                        |
|------------------|-------------|----------------|------------------------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra | Typ produktu   | Pouzdra                |
| Typ              | Kryt        | Kabelový vstup | Pro spodní části krytů |

### General data

|          |   |              |      |
|----------|---|--------------|------|
| Velikost | 6 | Stupeň krytí | IP65 |
|----------|---|--------------|------|

### Material

|         |      |
|---------|------|
| Barevný | Šedá |
|---------|------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-26-12-03 |
| eClass 7.1 | 27-44-02-02 | eClass 8.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |

### HDC pouzdra HDC 16B DODQ 2QB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                    |