

**Příslušenství
VG 21 HQ MS68 9-13****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



S blueglobe® společnost Weidmüller do svého portfolia začlenila kabelovou průchodku od společnosti Pflitsch, která je přesvědčivá svou spolehlivostí i funkcí.

Široký rozsah těsnění od 1,5 do 77 mm díky odstranitelným vstupům s pouhými 11 průchodkami, velice efektivní těsnění, skvělé odlehčení tahu a kroužek vedený drážkou proti směru – to jsou vlastnosti kabelové průchodky blueglobe®, kterou společnost Weidmüller nabízí v mosazi a v nerezové oceli.

Srdcem kabelové průchodky blueglobe® je sférická těsnicí vložka, která jemně tlačí na kabel na velké ploše. To trvale zamezuje ostrému zářezu, který je u lamelových systémů běžný.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG 21 HQ MS68 9-13
Objednací číslo	1016090000
Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248725540
Mnž.	1 ks

Příslušenství VG 21 HQ MS68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 40 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 130 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Design

Skupina produktů	Příslušenství	Typ produktu	Kabelové těsnění
Průměr kabelu, max.	13 mm	Velikost AF	30 mm

General data

Velikost	HQ	Stupeň krytí	IP68
----------	----	--------------	------

Material

Materiál Mosaz poniklovaná

Všeobecné údaje

Kabelové vývodky	PG 21	Materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr kabelu, max.	13 mm	Průměr kabelu, min.	9 mm
Stupeň krytí	IP68	Těsnicí materiál	TPE
Úťahovací moment, max.	15 Nm	Velikost	HQ
Velikost AF	30 mm	Vnitřní závit	PG 21

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9,1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Příslušenství VG 21 HQ MS68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje

[EPLAN, WSCAD](#)