Příslušenství
VG 21 HQ EMV68 14-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



S blueglobe® společnost Weidmüller do svého portfolia začlenila kabelovou průchodku od společnosti Pflitsch, která je přesvědčivá svou spolehlivostí i funkčností. Široký rozsah těsnění od 1,5 do 77 mm díky odstranitelným vstupům s pouhými 11 průchodkami, velice efektivní těsnění, skvělé odlehčení tahu a kroužek vedený drážkou proti směru – to jsou vlastnosti kabelové průchodky blueglobe®, kterou společnost Weidmüller nabízí v mosazi a v nerezové oceli.
Srdcem kabelové průchodky blueglobe® je sférická těsnicí vložka, která jemně tlačí na kabel na velké ploše. To trvale zamezuje ostrému zářezu, který je u lamelových systémů běžný.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG 21 HQ EMV68 14-18
Objednací číslo	1016130000
Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4032248725601
Mnž.	1 ks

Weidmüller

Příslušenství
VG 21 HQ EMV68 14-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	44 g

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 130 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Design

Skupina produktů	Příslušenství	Typ produktu	Kabelové těsnění
Průměr kabelu, max.	18 mm	Velikost AF	30 mm

General data

Velikost	HQ	Stupeň krytí	IP68

Material

Materiál	Mosaz poniklovaná

Všeobecné údaje

Kabelové vývodky	PG 21	Materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr kabelu, max.	18 mm	Průměr kabelu, min.	14 mm
Stupeň krytí	IP68	Těsnicí materiál	TPE
Utahovací moment, max.	15 Nm	Velikost	HQ
Velikost AF	30 mm	Vnitřní závit	PG 21

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9,1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

Schválení	ME25
ROHS	Shoda

Příslušenství
VG 21 HQ EMV68 14-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD