

Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Ideální pro energetický, zpracovatelský a dopravní průmysl, řada krytů Klippon® STB je perfektním doplňkem naší stávající řady krytů Klippon. Kryty této řady jsou schváleny podle mezinárodních standardů, jako jsou například Lloyds Register a EN 62208.

- Ocelový plech 1,0330, práškově lakovaný v RAL 7032
- Dodáváno se standardním těsněním odolným proti vysokým teplotám - s rozšířeným teplotním rozsahem: -60°C až +120°C
- Certifikace podle Lloyds Register
- Flexibilní možnosti montáže na vnitřní lištu
- Krytí IP 66
- Bezpečná a trvalá funkčnost těsnění je zajištěna ochranou proti kompresi
- Uzemňovací šroub připájený k víku a základně krytu
- Laserové svary pro zvýšenou kvalitu
- Přivařený montážní podstavec zajišťuje optimální instalaci krytu
- Společnost Weidmüller může tento kryt dodat podle specifikací zákazníka - vybavený všemi potřebnými svorkami a kabelovými průchodkami.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KLIPPON STB 3 MS HT
Objednací číslo	1025020000
Verze	Klippon STB (Small Terminal Box), Prázdný plášť, Pouzdro z ocelového plechu, Výška: 190 mm, Šířka: 190 mm, Hloubka: 100 mm, Materiál: Ocelové plechy, Práškově lakované, Oblázkově šedá
GTIN (EAN)	4032248745234
Mnž.	1 ks

Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7,48 inch
Výška	190 mm	Výška (v palcích)	7,48 inch
Hloubka	100 mm	Hloubka (v palcích)	3,937 inch
Rozměr při montáži – šířka	215 mm	Váha	2 590 g
Čistá hmotnost	2 173,9 g		

Kabelové průchodky, levá strana

M12	21	M16	15
M20	10	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	1

Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	21	M16	15
M20	10	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	1

Kabelové průchodky, pravá strana

M12	21	M16	15
M20	8	M25	6
M32	3	M40	2
M50	1		

Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x30	WDU 4 / ZDU 4	1x25
WDU 6 / ZDU 6	1x20		

Všeobecné informace

Místa využití	Doprava, Lodní strojírenství, Zpracovatelský průmysl, Balicí průmysl	Tloušťka materiálu	1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm	Materiál	Ocelové plechy
Materiál těsnění	Silikon	Provedení povrchu	Práškově lakované
Provozní teplota, min.	-60 °C	Provozní teplota, max.	120 °C
Odolnost proti nárazu	Standardní verze 10 J	Stupeň krytí	IP66
Připojení krytu	Navařené montážní stopy s 8mm otvory	Připojení víka	M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami
Integrovaná upevnění	TAS 20 lišta připájena k podlaze		

Zemnění krytů

Země, skříň, vnitřní	M6 x 16 připájené nerezové šrouby
----------------------	-----------------------------------

Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 3 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Čísla certifikátů, kryt

Číslo certifikátu, prázdný kryt (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472	Číslo certifikátu, sestavený kryt (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328
Č. osvědčení (MARITREG)	1.540.041.250		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9,1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-18-01-01

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON STB EN FL SHIPBUILDING 2016 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620_160412_002ISS01
Specifikací zakázky	Klippon STB 3 MS HT_1025020000_DE Klippon STB 3 MS HT_1025020000_EN
Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 3 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres

