

HDC soupravy HDC KIT HE-P 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

PUSH IN připojení je způsob připojení přes přímou vložku. Předpřipravený drát může být vložen přímo do spoje bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů.

Technologie PUSH IN

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC KIT HE-P 10.110
Objednací číslo	1027680000
Verze	RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Velikost: 4, Póly: 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, tlakově litý hliník, PG 16
GTIN (EAN)	4032248770694
Mnž.	1 ks

HDC soupravy HDC KIT HE-P 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	488 g
----------------	-------

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 100 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel
Provedení povrchu	Práškové lakování	Řada	HE

Verze

Materiál	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Práškové lakování
Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Typ připojení	PUSH IN	Velikost	4

Všeobecné údaje

Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	500 V	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	16 A
Kabelové vývodky	PG 16	Materiál	tlakově litý hliník
Počet pólů	10	Typ připojení PE	Šroubové připojení
Velikost	4	Řada	HE

Connection data

Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Design

Skupina produktů	HDC soupravy	Typ produktu	Souprava
Typ připojení	PUSH IN		

General data

Počet pólů	10	Velikost kabelových vstupů	PG 16
Velikost	4		

Material

Barevný	Šedá	Materiál	tlakově litý hliník
---------	------	----------	---------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-44-01-90
eClass 9.0	27-44-02-92		

Datum vytvoření 17. července 2019 21:38:25 CEST

Datový list**HDC soupravy
HDC KIT HE-P 10.110**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN_WSCAD
Technické údaje	STEP