

MCP EP SFC 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Plotter MCP Basic 2 je flexibilní a přenosné řešení, které vám umožní tisknout štítky na místě, snadno a rychle.

MCP Basic je vhodný pro označování malého počtu položek, částí štítků a pro zpracování zbytků.

Malý, prostorově úsporný plochý plotter

- Montážní deska na 3 MultiCard, snadné umístění MultiCard podložek
- Volitelně k dispozici jsou montážní desky pro SlimFix velikosti 4 až 6, a pro štítky
- Ovládání pomocí softwaru Weidmüller M-Print® PRO

MCP Plus završuje systém označení a koncept MultiCard společnosti Weidmüller. Její automatický systém skladování per umožňuje jejich ukládání přímo na plotru a speciální těsnicí kroužky zabraňují vysychání hrotů. Ke značení kompletní řady našich MultiCard produktů jsou zapotřebí jen dvě montážní desky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MCP EP SFC 3
Objednací číslo	1058090000
Verze	Podpěrný rám
GTIN (EAN)	4032248799084
Mnž.	1 ks

MCP EP SFC 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	57,5 mm	Šířka (v palcích)	2,264 inch
Výška	1,5 mm	Výška (v palcích)	0,059 inch
Hloubka	236 mm	Hloubka (v palcích)	9,291 inch
Čistá hmotnost	41 g		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000610	ETIM 4.0	EC000610
ETIM 5.0	EC000610	ETIM 6.0	EC001675
eClass 6.2	19-14-91-02	eClass 7.1	24-32-11-02
eClass 8.1	24-32-11-02	eClass 9.1	19-14-92-90
eClass 9.0	19-14-92-90		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíTechnické údaje [WSCAD](#)