

**THM
THM MT30X 100/90 SI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MT30X 100/90 SI
Objednací číslo	1058770000
Verze	THM, Značky na přístroje, 90 x 100 mm, Stříbrná
GTIN (EAN)	4032248800476
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM THM MT30X 100/90 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3,937 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3,543 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	756 g		

Obecné údaje

Barevný	Stříbrná	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester	Metoda tisku	Termotransfer
Počet na roli	500	Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů
Šířka	100 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

THM THM MT30X 100/90 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

