

**FPL 4G2.5/PD/F/3+3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Využijte našich předmontovaných konektorů FieldPower® s HQ konektory podle IEC 23570 (DESINA) pro rychlé a pohodlné připojení decentralizovaného zařízení řídicí jednotky motoru.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	FPL 4G2.5/PD/F/3+3
Objednací číslo	<a href="#">1059170000</a>
Verze	FieldPower®, Kabel, Počet vodičů: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 nebo podobné, Divize: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m, 3 m
GTIN (EAN)	4032248805884
Mnž.	1 ks

## FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 1 073 g

## Teploty

Provozní teplota

Skladovací teplota

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Přemontovaná strana 1

Připojení 1 PTDS4

## Přemontovaná strana 2

Připojení 2 Dutinka na vodič

## Technické údaje

Jmenovité napětí 500 V

## Všeobecné údaje

Divize	2,5 mm <sup>2</sup>	Délka kabelu, řetěz 1	3 m
Délka kabelu, řetěz 2	3 m	Halogen	Ano
Poloměr ohybu, min., pohyblivý	133,5 mm	Poloměr ohybu, min., stacionární	35,6 mm
Počet vodičů	4	Přiřazení vodičů	viz obrázek
Teplotní rozpětí, pohyblivé, max.	70 °C	Teplotní rozpětí, pohyblivé, min.	-5 °C
Teplotní rozpětí, stacionární, max.	70 °C	Teplotní rozpětí, stacionární, min.	-40 °C
Typ linky	Ölflex Classic 110 4G2.5 nebo podobné		

## Klasifikace

ETIM 5.0	EC001576	ETIM 6.0	EC001576
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9,1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-04-02		

## Osvědčení

ROHS Shoda

**FPL 4G2.5/PD/F/3+3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)