

## HDC soupravy HDC KIT HE-P 06.11

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



HDC soupravy jsou standardizované sady pro montáž kompletních plug-in konektorů.

HDC soupravy se obvykle skládají z vložky zástrčky, vložky zásuvky, zástrčkového krytu, přepážkového krytu a kabelové průchodky.

Weidmüller nabízí řadu kombinací standardních konektorů s metrickým nebo PG závitem kabelové vývodky.

PUSH IN připojení je způsob připojení přes přímou vložku. Předpřipravený drát může být vložen přímo do spoje bez nutnosti použití jakýchkoliv nástrojů.

Technologie PUSH IN

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC KIT HE-P 06.11
Objednací číslo	<a href="#">1061710000</a>
Verze	RockStar® HDC soupravy-Zátěžové konektory, Souprava, HE, Velikost: 3, Póly: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, tlakově litý hliník, PG 16
GTIN (EAN)	4032248816453
Mnž.	1 ks

**HDC soupravy  
HDC KIT HE-P 06.11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	416 g
----------------	-------

**Teploty**

Mezní teplota	-40 °C ... 100 °C
---------------	-------------------

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

**Obecné údaje**

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel
Provedení povrchu	Práškové lakování	Řada	HE

**Verze**

Materiál	tlakově litý hliník	Provedení povrchu	Práškové lakování
Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Typ připojení	PUSH IN	Velikost	3

**Všeobecné údaje**

Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	500 V	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	24 A
Kabelové vývodky	PG 16	Materiál	tlakově litý hliník
Počet pólů	6	Typ připojení PE	Šroubové připojení
Velikost	3	Řada	HE

**Connection data**

Průřez vodiče, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

**Design**

Skupina produktů	HDC soupravy	Typ produktu	Souprava
Typ připojení	PUSH IN		

**General data**

Počet pólů	6	Velikost kabelových vstupů	PG 16
Velikost	3		

**Material**

Barevný	Šedá	Materiál	tlakově litý hliník
---------	------	----------	---------------------

**Klasifikace**

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9,1	27-44-01-90
eClass 9.0	27-44-02-92		

Datum vytvoření 17. července 2019 21:49:35 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**HDC soupravy  
HDC KIT HE-P 06.11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>