

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Spojka, konstrukce zásuvných FreeCon PushPull
konektorů ver. 14 podle IEC 61076-3-117, kov, s hybridní
10-pólovou vložkou

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA
Objednací číslo	1068840000
Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, Hybridní, Spojka
GTIN (EAN)	4032248823932
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 652,82 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Skladovací teplota, max.	75 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	-40 °C...75 °C
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Víko: litý zinek, poniklovaný povrch	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Stupeň krytí	IP65		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	-------------------------	----------------------	---------

Technická specifikace hybridního konektoru

Cykly zapojování (hybridní konektor)	500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984) (hybridní konektor)	24 V
Jmenovitý proud (hybridní konektor)	3 A na kontakt	Materiál kontaktu (hybridní konektor)	Slitina mědi
Materiál těsnění (hybridní konektor)	NBR	Odpor kontaktu (hybridní konektor)	≤ 10 mΩ
Povrch kontaktu (hybridní konektor)	Zlato na niklu	Počet pólů, hybrid	10
Spodní část krytu – materiál (hybridní konektor)	Tlakově litý zinek (příruba), PA 66	Stupeň krytí (hybridní konektor)	IP65
Stínění (hybridní konektor)	360° stíněný kontakt		

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-92	eClass 9.0	27-44-02-02

Osvědčení

Schválení



Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Uživatelská dokumentace


[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V14MHYB-10P-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres




Bottom view

Rozměrový výkres




Bottom view with mounting feet

Rozměrový výkres



Front view

Rozměrový výkres



Side view