

**SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ             | SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8                                            |
| Objednací číslo | <a href="#">1078720000</a>                                       |
| Verze           | Vestavěné zástrčky, M8 thread, pin, rovný, M 8,<br>Počet pólů: 4 |
| GTIN (EAN)      | 4032248840618                                                    |
| Mnž.            | 1 ks                                                             |

## SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 12 g

### Teploty

|                               |       |                               |        |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Provozní teplota, max.        | 90 °C | Provozní teplota, min.        | -30 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 90 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C |

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-104

### Obecné údaje

|                       |              |                       |                               |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| Délka vlákna / kabelu | 0,5 m        | Hlavní materiál krytu | Mosaz, poniklované            |
| Jmenovité napětí      | 30 V         | Jmenovité napětí      | 60 V (3-pole) / 30 V (4-pole) |
| Jmenovitý proud       | 4 A          | Kabelové vývodky      | M 8                           |
| Kódování              | žádná        | Materiál              | PVC                           |
| Povrch kontaktu       | Pozlacené    | Počet pólů            | 4                             |
| Průřez jádra          | 0,25 mm²     | Připojovací závit     | M8 thread                     |
| Rozsah teplot krytu   | -30...+90 °C | Stupeň krytí          | IP67, přišroubované           |
| Typ připojení         | Kontakt      | Vnější prům. vodiče   | -                             |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002061    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002635    |
| eClass 5.1 | 27-26-07-01 | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-03 | eClass 9.0 | 27-44-01-02 |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
 Technické údaje [WSCAD](#)

## SAIE-M8S-4-0.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Schéma připojení



### Schéma pólů

