

**HDC vložka  
HDC 24B HP250 MPL3 TYP1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Typ             | HDC 24B HP250 MPL3 TYP1                |
| Objednací číslo | <a href="#">1079640000</a>             |
| Verze           | HDC vložka, Počet pólů: 3, Velikost: 8 |
| GTIN (EAN)      | 4032248841752                          |
| Mnž.            | 1 ks                                   |

## HDC vložka HDC 24B HP250 MPL3 TYP1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                            |         |                            |            |
|----------------------------|---------|----------------------------|------------|
| Délka                      | 140 mm  | Délka (v palcích)          | 5,512 inch |
| Šířka                      | 42 mm   | Šířka (v palcích)          | 1,654 inch |
| Výška                      | 46 mm   | Výška (v palcích)          | 1,811 inch |
| Rozměr při montáži – šířka | 32 mm   | Rozměr při montáži – výška | 130 mm     |
| Čistá hmotnost             | 95,91 g |                            |            |

### Teploty

|                        |        |                        |        |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| Provozní teplota, max. | 120 °C | Provozní teplota, min. | -50 °C |
|------------------------|--------|------------------------|--------|

### Všeobecné údaje

|         |                |          |                                       |
|---------|----------------|----------|---------------------------------------|
| Barevný | Stříbřitě šedá | Materiál | Nerezavějící ocel,<br>odolávající rzi |
| Řada    | HighPower      |          |                                       |

### Design

|                  |            |              |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Skupina produktů | HDC vložka | Typ produktu | Montážní rám |
|------------------|------------|--------------|--------------|

### General data

|            |   |          |   |
|------------|---|----------|---|
| Počet pólů | 3 | Velikost | 8 |
|------------|---|----------|---|

### Material

|         |                |          |                                       |
|---------|----------------|----------|---------------------------------------|
| Barevný | Stříbřitě šedá | Materiál | Nerezavějící ocel,<br>odolávající rzi |
|---------|----------------|----------|---------------------------------------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000437    | ETIM 5.0   | EC000437    |
| ETIM 6.0   | EC002943    | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-02-02 | eClass 8.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-01-92 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                    |

### HDC vložka HDC 24B HP250 MPL3 TYP1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

