

**HDC pouzdra  
HDC IP68 24B MD 3M25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP68**

Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC IP68 24B MD 3M25                                                                                                         |
| Objednací číslo | <a href="#">1079910000</a>                                                                                                   |
| Verze           | HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Kryt, Šroubovací zástrčka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25 |
| GTIN (EAN)      | 4032248842117                                                                                                                |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                         |

## HDC pouzdra HDC IP68 24B MD 3M25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                            |        |                     |            |
|----------------------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka                      | 57 mm  | Šířka (v palcích)   | 2,244 inch |
| Výška                      | 19 mm  | Výška (v palcích)   | 0,748 inch |
| Hloubka                    | 181 mm | Hloubka (v palcích) | 7,126 inch |
| Rozměr při montáži – šířka | 164 mm | Čistá hmotnost      | 468 g      |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -50 °C ... 120 °C |
|---------------|-------------------|

### Všeobecné údaje

|                   |                   |              |             |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP68, IP69K |
| Typ               | Kryt              | Velikost     | 8           |
| Řada              | HighPower         |              |             |

### Obecné údaje

|                              |                                       |                       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| EMC kryty                    | Ano                                   | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel,<br>odolávající rzi | Provedení povrchu     | Práškové lakování   |
| Stupeň krytí                 | IP68, IP69K                           | Utahovací moment      | 11 Nm               |
| Řada                         | HighPower                             |                       |                     |

### Verze

|                                   |                     |                                |       |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------|
| Design                            | Standardně          | Design pouzdra                 | Kryt  |
| Design zajišťovacího systému      | Šroubovací zástrčka | Horní část/dolní část/víčko    | Kryt  |
| Kabelový vstup                    | se závit            | Počet kabelových vstupů nahoře | 3     |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 0                   | Typ                            | Kryt  |
| Těsnění                           | Silikonová pryž     | Utahovací moment               | 11 Nm |
| Velikost                          | 8                   | Velikost kabelových vstupů     | M 25  |
| Verze svorky                      | Šroubovací zástrčka | Vnitřní závit                  | M 25  |

### Design

|                  |             |                |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra | Typ produktu   | Pouzdra  |
| Typ              | Kryt        | Kabelový vstup | se závit |

### General data

|                            |             |          |   |
|----------------------------|-------------|----------|---|
| Velikost kabelových vstupů | M 25        | Velikost | 8 |
| Stupeň krytí               | IP68, IP69K |          |   |

### Material

|         |       |
|---------|-------|
| Barevný | Černá |
|---------|-------|

**HDC pouzdra  
HDC IP68 24B MD 3M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 |            |             |

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                    |