

**HDC pouzdra  
HDC IP68 HP 24B AS S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC IP68 HP 24B AS S                                                                                   |
| Objednací číslo | <a href="#">1079920000</a>                                                                             |
| Verze           | HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Pouzdro základny, Šroubovací zástrčka, Standardně |
| GTIN (EAN)      | 4032248841936                                                                                          |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                   |

## HDC pouzdra HDC IP68 HP 24B AS S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                            |           |                            |             |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Šířka                      | 84,5 mm   | Šířka (v palcích)          | 3,327 inch  |
| Výška                      | 260 mm    | Výška (v palcích)          | 10,236 inch |
| Hloubka                    | 228 mm    | Hloubka (v palcích)        | 8,976 inch  |
| Rozměr při montáži – šířka | 208 mm    | Rozměr při montáži – výška | 170 mm      |
| Čistá hmotnost             | 1 834,4 g |                            |             |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -50 °C ... 120 °C |
|---------------|-------------------|

### Všeobecné údaje

|                   |                   |              |             |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Provedení povrchu | Práškové lakování | Stupeň krytí | IP68, IP69K |
| Typ               | Kryt základny     | Velikost     | 8           |
| Řada              | HighPower         |              |             |

### Obecné údaje

|                            |                                       |                              |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| EMC kryty                  | Ano                                   | Hlavní materiál krytu        | tlakově litý hliník                   |
| Materiál montážního ramena | Nerezavějící ocel,<br>odolávající rzi | Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel,<br>odolávající rzi |
| Provedení povrchu          | Práškové lakování                     | Stupeň krytí                 | IP68, IP69K                           |
| Řada                       | HighPower                             |                              |                                       |

### Verze

|                              |                     |                             |                     |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Design                       | Standardně          | Design pouzdra              | Pouzdro základny    |
| Design zajišťovacího systému | Šroubovací zástrčka | Horní část/dolní část/víčko | dolní část          |
| Typ                          | Kryt základny       | Těsnění                     | Silikonová pryž     |
| Velikost                     | 8                   | Verze svorky                | Šroubovací zástrčka |

### Design

|                  |               |              |         |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra   | Typ produktu | Pouzdra |
| Typ              | Kryt základny |              |         |

### General data

|          |   |              |             |
|----------|---|--------------|-------------|
| Velikost | 8 | Stupeň krytí | IP68, IP69K |
|----------|---|--------------|-------------|

### Material

|         |       |
|---------|-------|
| Barevný | Černá |
|---------|-------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 |            |             |

### HDC pouzdra HDC IP68 HP 24B AS S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                    |

**HDC pouzdra**  
**HDC IP68 HP 24B AS S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

