

HDC pouzdra HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 06B SS 2M25
Objednací číslo	1081240000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Pouzdro základny, Šroubovací zástrčka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
GTIN (EAN)	4032248877201
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	80 mm	Šířka (v palcích)	3,15 inch
Výška	100,5 mm	Výška (v palcích)	3,957 inch
Hloubka	156 mm	Hloubka (v palcích)	6,142 inch
Rozměr při montáži – šířka	127 mm	Rozměr při montáži – výška	60 mm
Čistá hmotnost	866 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69K

Rozměry

Celková délka pouzdra	156 mm	Délka rozteče otvorů A2	127 mm
Kabelový vstup	se závit		

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro základny
Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kabelový vstup	se závit	Počet kabelových vstupů nahoře	0
Počet kabelových vstupů ze strany	2	Typ	Kryt základny
Těsnění	Silikonová pryž	Velikost	3
Velikost kabelových vstupů	M 25	Verze svorky	Šroubovací zástrčka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano	Vnitřní závit	M 25

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Kryt základny	Kabelový vstup	se závit

General data

Velikost kabelových vstupů	M 25	Velikost	3
Stupeň krytí	IP68, IP69K		

Material

Barevný	Černá
---------	-------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

HDC pouzdra HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

HDC pouzdra HDC IP68 06B SS 2M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

