

## HDC pouzdra HDC IP68 10B AS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 10B AS
Objednací číslo	<a href="#">1081520000</a>
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Pouzdro spojek, Šroubovací zástrčka, Standardně
GTIN (EAN)	4032248844272
Mnž.	1 ks

## HDC pouzdra HDC IP68 10B AS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Výška	29,5 mm	Výška (v palcích)	1,161 inch
Rozměr při montáži – šířka	83 mm	Rozměr při montáži – výška	32 mm
Čistá hmotnost	170 g		

### Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

### Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69K

### Rozměry

Celková délka pouzdra	144 mm	Délka rozteče otvorů A2	83 mm
-----------------------	--------	-------------------------	-------

### Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro spojek
Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Typ	Bulkhead (průchodka)	Těsnění	Silikonová pryž
Velikost	4	Verze svorky	Šroubovací zástrčka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

### Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

### General data

Velikost	4	Stupeň krytí	IP68, IP69K
----------	---	--------------	-------------

### Material

Barevný	Černá
---------	-------

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9,1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

**Datový list****HDC pouzdra  
HDC IP68 10B AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje

[EPLAN](#)

**HDC pouzdra  
HDC IP68 10B AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**