

**HDC pouzdra
HDC IP65 16B FRAME M4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP65 16B FRAME M4
Objednací číslo	1081570000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP68, IP69K, , Šroubovací zástrčka
GTIN (EAN)	40322488444 18
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC IP65 16B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0,551 inch
Hloubka	129 mm	Hloubka (v palcích)	5,079 inch
Rozměr při montáži – šířka	103 mm	Rozměr při montáži – výška	32 mm
Čistá hmotnost	78 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Stupeň krytí	IP68, IP69K		

Rozměry

Celková délka pouzdra	129 mm	Délka rozteče otvorů A2	103 mm
Výška pouzdra B	14 mm		

Verze

Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Typ	Bulkhead (průchodka)	Velikost	6

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra, Upevňovací prvek
Typ	Bulkhead (průchodka)		

General data

Velikost	6	Stupeň krytí	IP68, IP69K
----------	---	--------------	-------------

Material

Barevný	Stříbřitě šedá
---------	----------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 17. července 2019 22:04:42 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

HDC pouzdra HDC IP65 16B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje

[EPLAN](#)

Technické údaje

[STEP](#)

HDC pouzdra HDC IP65 16B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

