

HDC pouzdra HDC IP68 16B TOS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 16B TOS 1M32
Objednací číslo	1082710000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Pouzdro zástrčky, Šroubovací zástrčka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
GTIN (EAN)	4032248845729
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC IP68 16B TOS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Výška	110,5 mm	Výška (v palcích)	4,35 inch
Čistá hmotnost	589 g		

Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 125 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP68, IP69K	Utahovací moment	6,5 Nm

Rozměry

Celková délka pouzdra	110,5 mm	Kabelový vstup	se závit
Výška pouzdra B	164 mm		

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka	Horní část/dolní část/víčko	horní část
Kabelový vstup	se závit	Počet kabelových vstupů nahoře	1
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Typ	Zástrčka
Utahovací moment	6,5 Nm	Velikost	6
Velikost kabelových vstupů	M 32	Verze svorky	Šroubovací zástrčka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano	Vnitřní závit	M 32

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Zástrčka	Kabelový vstup	se závit

General data

Velikost kabelových vstupů	M 32	Velikost	6
Stupeň krytí	IP68, IP69K		

Material

Barevný Černá

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-05-15	eClass 8.1	27-44-05-15
eClass 9.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02

Datový list**HDC pouzdra
HDC IP68 16B TOS 1M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

**HDC pouzdra
HDC IP68 16B TOS 1M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy