

HDC pouzdra HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 16B TOS 1M50
Objednací číslo	1082730000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Šroubovací zástrčka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 50
GTIN (EAN)	4032248845842
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Výška	110,5 mm	Výška (v palcích)	4,35 inch
Čistá hmotnost	569 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69K
Utahovací moment	6,5 Nm		

Rozměry

Kabelový vstup	se závit	Výška pouzdra B	164 mm
----------------	----------	-----------------	--------

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka	Horní část/dolní část/víčko	horní část
Kabelový vstup	se závit	Počet kabelových vstupů nahoře	1
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Utahovací moment	6,5 Nm
Velikost	6	Velikost kabelových vstupů	M 50
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano	Vnitřní závit	M 50

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Kabelový vstup	se závit		

General data

Velikost kabelových vstupů	M 50	Velikost	6
Stupeň krytí	IP68, IP69K		

Material

Barevný	Černá
---------	-------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-05-15	eClass 8.1	27-44-05-15
eClass 9.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02

HDC pouzdra HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

HDC pouzdra HDC IP68 16B TOS 1M50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

