

## HDC pouzdra HDC IP68 24B COVER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC IP68 24B COVER                                                                                             |
| Objednací číslo | <a href="#">1083090000</a>                                                                                     |
| Verze           | HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Kryt dolní části pouzdra, Šroubovací zástrčka, Standardně |
| GTIN (EAN)      | 4032248846726                                                                                                  |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                           |

## HDC pouzdra HDC IP68 24B COVER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Šířka          | 58 mm  | Šířka (v palcích)   | 2,283 inch |
| Výška          | 31 mm  | Výška (v palcích)   | 1,22 inch  |
| Hloubka        | 191 mm | Hloubka (v palcích) | 7,52 inch  |
| Čistá hmotnost | 208 g  |                     |            |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -50 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|            |              |
|------------|--------------|
| REACH SVHC | DIBP 84-69-5 |
|------------|--------------|

### Obecné údaje

|                              |                                       |                       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| EMC kryty                    | Ano                                   | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel,<br>odolávající rzi | Provedení povrchu     | Práškové lakování   |
| Stupeň krytí                 | IP68, IP69K                           | Utahovací moment      | 6,5 Nm              |

### Rozměry

|                       |        |                 |       |
|-----------------------|--------|-----------------|-------|
| Celková délka pouzdra | 191 mm | Výška pouzdra B | 31 mm |
|-----------------------|--------|-----------------|-------|

### Verze

|                              |                     |                             |                          |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Design                       | Standardně          | Design pouzdra              | Kryt dolní části pouzdra |
| Design zajišťovacího systému | Šroubovací zástrčka | Horní část/dolní část/víčko | Kryt                     |
| Typ                          | Kryt                | Utahovací moment            | 6,5 Nm                   |
| Velikost                     | 8                   | Verze svorky                | Šroubovací zástrčka      |
| Vhodné pro systém ModuPlug®  | Ano                 |                             |                          |

### Design

|                  |             |              |         |
|------------------|-------------|--------------|---------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra | Typ produktu | Pouzdra |
| Typ              | Kryt        |              |         |

### General data

|          |   |              |             |
|----------|---|--------------|-------------|
| Velikost | 8 | Stupeň krytí | IP68, IP69K |
|----------|---|--------------|-------------|

### Material

|         |       |
|---------|-------|
| Barevný | Černá |
|---------|-------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 |            |             |

### HDC pouzdra HDC IP68 24B COVER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                    |

### HDC pouzdra HDC IP68 24B COVER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

