

**HDC pouzdra
HDC IP68 24B FRAME M6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 24B FRAME M6
Objednací číslo	1110920000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, , Šroubovací zástrčka, Standardně
GTIN (EAN)	4032248886982
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Výška	17 mm	Výška (v palcích)	0,669 inch
Hloubka	156 mm	Hloubka (v palcích)	6,142 inch
Rozměr při montáži – šířka	130 mm	Rozměr při montáži – výška	32 mm
Čistá hmotnost	88 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Stupeň krytí	IP68, IP69K		

Rozměry

Celková délka pouzdra	156 mm	Délka rozteče otvorů A2	130 mm
Výška pouzdra B	17 mm		

Verze

Design	Standardně	Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Typ	Bulkhead (průchodka)
Velikost	8	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

General data

Velikost	8	Stupeň krytí	IP68, IP69K
----------	---	--------------	-------------

Material

Barevný	Stříbřitě šedá
---------	----------------

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9,1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

HDC pouzdra HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP

HDC pouzdra HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

