

**Nástroj k nalisování koncovek
HTF HYB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pro kontakty C1
- pro kontakt D-Sub modulu CM-20 ConCept
- IE krimpovací kleště

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB
Objednací číslo	1119580000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm², 1mm², FoderB krimpování
GTIN (EAN)	4032248900626
Mnž.	1 ks

Nástroj k nalisování koncovek HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Váha	438 g	Čistá hmotnost	443,2 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, min.	0,08 mm ²	Krimpovací rozsah, max.	1 mm ²
-------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Profil krimpování 1, min.	0,08 mm ²	Krimpování - typ/profil	FoderB krimpování
Profil krimpování 1, max.	0,2 mm ²	Profil krimpování 2, min.	0,2 mm ²
Profil krimpování 2, max.	0,5 mm ²	Profil krimpování 3, min.	0,75 mm ²
Profil krimpování 3, max.	1 mm ²		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN
-----------------	-------------------------------------

Nástroj k nalisování koncovek HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

