

**HDC pouzdra
HDC IP68 24B MD 2M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP68**

Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 24B MD 2M32
Objednací číslo	1120000000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, Kryt, Šroubovací zástrčka, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
GTIN (EAN)	4050118041460
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC IP68 24B MD 2M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	57 mm	Šířka (v palcích)	2,244 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0,748 inch
Hloubka	181 mm	Hloubka (v palcích)	7,126 inch
Rozměr při montáži – šířka	164 mm	Čistá hmotnost	464,2 g

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 120 °C
---------------	-------------------

Všeobecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69K
Typ	Kryt	Velikost	8
Řada	HighPower		

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP68, IP69K	Utahovací moment	11 Nm
Řada	HighPower		

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Kryt
Design zajišťovacího systému	Šroubovací zástrčka	Horní část/dolní část/víčko	Kryt
Kabelový vstup	se závit	Počet kabelových vstupů nahoře	2
Počet kabelových vstupů ze strany	0	Typ	Kryt
Těsnění	Silikonová pryž	Utahovací moment	11 Nm
Velikost	8	Velikost kabelových vstupů	M 32
Verze svorky	Šroubovací zástrčka	Vnitřní závit	M 32

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Kryt	Kabelový vstup	se závit

General data

Velikost kabelových vstupů	M 32	Velikost	8
Stupeň krytí	IP68, IP69K		

Material

Barevný	Černá
---------	-------

**HDC pouzdra
HDC IP68 24B MD 2M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN