

**Příslušenství
PS_ZQV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Kabeláž proudového a napěťového transformátoru**

Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	PS_ZQV
Objednací číslo	1121740000
Verze	Příslušenství, Testovací zástrčka
GTIN (EAN)	4032248902675
Mnž.	1 ks

Příslušenství PS_ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Výška	94 mm	Výška (v palcích)	3,701 inch
Čistá hmotnost	18 g	Průměr	4 mm

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Testovací zástrčka
-------	--------------------

Další technická data

Typ montáže	Zapojeno
-------------	----------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	1 000 V	Max. napětí opěry svodek & systém s možností zapojení	1 000 V
Jmenovitý proud	20 A	Proud při maximu vodičů	20 A

Rozměry

Průměr	4 mm
--------	------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002555	eClass 6.2	27-20-92-02
eClass 7.1	27-20-92-02	eClass 8.1	27-14-11-48
eClass 9,1	27-14-11-48	eClass 9.0	27-14-11-48

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks