

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CD-V04PRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Spojka, konstrukce zásuvných FreeCon PushPull
konektorů ver.4 podle IEC 61076-3-106, kov

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
Objednací číslo	1122710000
Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, RJ45, Spojka
GTIN (EAN)	4032248904778
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	243,48 g
----------------	----------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	750	Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Víko: litý zinek, poniklovaný povrch
Stupeň krytí	IP65		

Technické údaje spojka RJ45

Dielektrická pevnost, kontakt – kontakt, min. (spojka RJ45)	≥ 1000 V DC	Dielektrická pevnost, kontakt – stínění, max. (spojka RJ45)	≥ 1500 V DC
Izolační odpor (spojka RJ45)	> 500 MΩ	Kategorie (spojka RJ45)	Kat.6 _A / Třída E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Materiál základny krytu (spojka RJ45)	Tlakově litý zinek, PA 66	Odpor kontaktu (spojka RJ45)	≤ 20 mΩ
Schopnost vést proud (spojka RJ45)	1 A		

Elektrické vlastnosti

Proudová zatížitelnost při 50 °C	1 A
----------------------------------	-----

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	---------------------------------------	----------------------	---------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-92	eClass 9.0	27-44-02-02

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

[MB FREECONTACT EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DUXR.E316369](#)

Uživatelská dokumentace

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)