

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Řezačka vodičových kanálů pro ruční provoz ve vodičových kanálech a krytech do šířky 125 mm a síly stěny až 2,5 mm. Jen pro plasty bez vyztužení plnivy.

- Stříhání bez zubů nebo odpadu
- Délková zářezka (1000 mm) s vodícím zařízením pro přesné řezání délek
- Stolní jednotka pro montáž na pracovní stůl nebo podobné pracovní povrchy
- Tvrzené řezné hrany vyrobené ze speciální oceli

Všeobecné objednací údaje

Typ	VKSW
Objednací číslo	1137530000
Verze	Zařízení na řezání kabelových žlabů
GTIN (EAN)	4032248919406
Mnž.	1 ks

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	280 mm	Šířka (v palcích)	11,024 inch
Výška	285 mm	Výška (v palcích)	11,22 inch
Hloubka	290 mm	Hloubka (v palcích)	11,417 inch
Váha	15 000 g	Čistá hmotnost	10 700 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-50-03		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)