

**Nástroje na řezání  
KT 14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezací nástroje jsou také vybaveny ochrannou izolací testovanou VDE a GS do 1000 V v souladu s EN/IEC 60900.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KT 14
Objednací číslo	<a href="#">1157820000</a>
Verze	Nástroje na řezání ,Řezací nástroj k jednoručnímu ovládní
GTIN (EAN)	4032248945344
Mnž.	1 ks

## Nástroje na řezání KT 14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	225 mm	Šířka (v palcích)	8,858 inch
Výška	63,5 mm	Výška (v palcích)	2,5 inch
Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Váha	320 g	Čistá hmotnost	324,78 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické údaje

Verze Jednoruční mechanické

### Nástroje na řezání

Datový / telefonní / řídicí kabel, max. Ø	14 mm	Jednožilový hliníkový kabel, max. (mm <sup>2</sup> )	35 mm <sup>2</sup>
Měděný kabel - pevný, max.	16 mm <sup>2</sup>	Měděný kabel - pevný, max. (AWG)	6 AWG
Měděný kabel - splétaný, max.	35 mm <sup>2</sup>	Měděný kabel - splétaný, max. (AWG)	2 AWG
Měděný kabel - pružný, max.	70 mm <sup>2</sup>	Měděný kabel - pružný, max. (AWG)	2/0 AWG
Měděný kabel, max. průměr	14 mm	Splétaný hliníkový kabel, max. (AWG)	2/0 AWG
Splétaný hliníkový kabel, max. (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>	Splétaný hliníkový kabel, max. průměr	14 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-47-01		

### Osvědčení

Schválení



### Soubory ke stažení


Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)

**Nástroje na řezání  
KT 14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

---

 max. 14 mm max. 16 mm<sup>2</sup> max. 35 mm<sup>2</sup> max. 70 mm<sup>2</sup>

---

---

---