

**SAI pasivní
SAI-8-F 3P M8 L 15M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nová úzká řada M8 od společnosti Weidmüller. Tato produktová řada se vyznačuje možností označení všech připojovacích míst. I 4-cestný rozvaděč s 8-pólovým M12 má dostatečně velkou plochu na označení všech připojovacích míst M8. Navíc je tento rozvaděč kratší než běžné konstrukce M8.

- Velmi úzký, krátký a plochý rozvaděč M8.
- Tato řada je dodávána s 4 až 12 připojovacími místy M8, 3 nebo 4 póly.
- K dispozici na požádání jsou také hybridní varianty M8.
- M8 vedení je vybaveno příčnými otvory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-8-F 3P M8 L 15M
Objednací číslo	1179330000
Verze	SAI pasivní, Pasivní rozvaděč senzor / aktor, M8, Pevná kabelová verze, 15 m, Ano
GTIN (EAN)	4032248970933
Mnž.	1 ks

SAI pasivní SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	24 mm	Šířka (v palcích)	0,945 inch
Výška	144 mm	Výška (v palcích)	5,669 inch
Hloubka	18,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,717 inch
Čistá hmotnost	1 239 g		

Teploty

Provozní teplota	-	Okolní teplota	-25 °C...+70 °C
------------------	---	----------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Údaje o připojení

Výstup rozvaděče	Pevná kabelová verze
------------------	----------------------

Elektrické údaje

Max. proudová kapacita na slot	2 A	Izolační síla	10 ⁹ Ω
--------------------------------	-----	---------------	-------------------

Technické údaje kabelu

Délka kabelu	15 m	Vhodné pro nosiče kabelů	Ano
Počet pólů	3	Průřez vodiče (text)	8 x 0,34 mm ² + 2 x 0,75 mm ²
Vnější průměr	7,4 mm	Stíněný	Ne
Materiál pláště	PUR	Barva opláštění	Černá
Halogen	Ne	Poloměr ohybu, min., pohyblivý	10x průměr kabelu
Cykly ohybu	2 mil.		

Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP68	Počet pólů	3
Počet soketů kontaktů	8	Připojovací závit	M8
LED	Ano		

Údaje o materiálu

Materiál kontaktu	CuZn	Povrch kontaktu	Pozlacené
-------------------	------	-----------------	-----------

Klasifikace

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.1	27-44-01-08	eClass 9.0	27-44-01-08

SAI pasivní SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI pasivní SAI-8-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma připojení

