

**HDC pouzdra
HDC 06B ADLU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 06B ADLU
Objednací číslo	1202500000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, Pouzdro spojek, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem
GTIN (EAN)	4008190889920
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 06B ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	68 mm	Šířka (v palcích)	2,677 inch
Výška	47 mm	Výška (v palcích)	1,85 inch
Rozměr při montáži – šířka	70 mm	Rozměr při montáži – výška	32 mm
Čistá hmotnost	182 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Poznámka ke třídě ochrany	Třída krytí se zajištěným krytem: IP 65
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP65

Rozměry

Celková délka pouzdra	60 mm	Délka rozteče otvorů A2	70 mm
Výška pouzdra B	29,3 mm	Výška základny B1	5,5 mm
Šířka pouzdra C	43 mm	Šířka základny C1	45 mm

Verze

Design	Standardně	Design krytu	s krytem
Design pouzdra	Pouzdro spojek	Design zajišťovacího systému	Koncová uzamykací svorka, dolní strana
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	s krytem
Typ	Bulkhead (průchodka)	Těsnění	NBR
Velikost	3	Verze svorky	Koncová uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

General data

Typ zámku	Koncová uzamykací svorka	Velikost	3
Stupeň krytí	IP65		

Material

Barevný	Šedá
---------	------

**HDC pouzdra
HDC 06B ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technická dokumentace	1202500000 HDC_06B_ADLU_STP_Blatt__1.pdf
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP