

**HDC pouzdra
HDC 10B ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.

Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 10B ALU
Objednací číslo	1206100000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 4, Stupeň krytí: IP65, Pouzdro spojek, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně
GTIN (EAN)	4008190881344
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 10B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	74,4 mm	Šířka (v palcích)	2,929 inch
Výška	29,3 mm	Výška (v palcích)	1,154 inch
Rozměr při montáži – šířka	83 mm	Rozměr při montáži – výška	32 mm
Čistá hmotnost	131 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP65		

Rozměry

Celková délka pouzdra	73 mm	Délka rozteče otvorů A2	83 mm
Výška pouzdra B	29 mm	Výška základny B1	5,3 mm
Šířka pouzdra C	43 mm	Šířka základny C1	47 mm

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro spojek
Design zajišťovacího systému	Koncová uzamykací svorka, dolní strana	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Kryt	bez krytu	Typ	Bulkhead (průchodka)
Těsnění	NBR	Velikost	4
Verze svorky	Koncová uzamykací svorka	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

General data

Typ zámku	Koncová uzamykací svorka	Velikost	4
Stupeň krytí	IP65		

Material

Barevný	Šedá
---------	------

**HDC pouzdra
HDC 10B ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technická dokumentace	1206100000 HDC 10B ALU STP Blatt_1.pdf
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

HDC pouzdra HDC 10B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

