

**SAIE-M12B-5S2.0U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Typ             | SAIE-M12B-5S2.0U HW                          |
| Objednací číslo | <a href="#">1222270000</a>                   |
| Verze           | Vestavěné zástrčky, M12, PG 9, Počet pólů: 5 |
| GTIN (EAN)      | 4050118005905                                |
| Mnž.            | 1 ks   |

## SAIE-M12B-5S2.0U HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 38 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Obecné údaje

|                       |                                 |                       |                      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Barva opláštění       | Černá                           | Délka vlákna / kabelu | 2 m                  |
| Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek, poniklované | Jmenovité napětí      | 125 V                |
| Jmenovité napětí      | 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)  | Jmenovitý proud       | 4 A                  |
| Jmenovitý proud       | 4 A (5 pólů), 2 A (8 pólů)      | Kabelové vývodky      | PG 9                 |
| Materiál              | PUR/ PVC                        | Povrch kontaktu       | Pozlacené            |
| Počet pólů            | 5                               | Průřez jádra          | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací závit     | M12                             | Rozsah teplot krytu   | -5 ... +70 °C        |
| Stupeň krytí          | IP68                            | Typ připojení         | Patice               |
| Vnější prům. vodiče   | -                               |                       |                      |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002635    |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9,1 | 27-44-01-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení


Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIE-M12B-5S2.0U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Nákresy**

**Schéma připojení**



**Schéma pólů**

