

## HDC pouzdra HDC 48B ADLU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 48B ADLU
Objednací číslo	<a href="#">1222900000</a>
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 12, Stupeň krytí: IP65, Pouzdro spojek, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, Standardně, s krytem
GTIN (EAN)	4008190138004
Mnž.	1 ks

**HDC pouzdra  
HDC 48B ADLU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	166 mm	Šířka (v palcích)	6,535 inch
Výška	62 mm	Výška (v palcích)	2,441 inch
Hloubka	167,7 mm	Hloubka (v palcích)	6,602 inch
Rozměr při montáži – šířka	148 mm	Rozměr při montáži – výška	70 mm
Čistá hmotnost	759 g		

**Teploty**

Mezní teplota -40 °C ... 125 °C

**Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

**Obecné údaje**

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Poznámka ke třídě ochrany	Třída krytí se zajištěným krytem: IP 65
Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP65

**Rozměry**

Celková délka pouzdra	132 mm	Délka rozteče otvorů A2	148 mm
Výška pouzdra B	62 mm	Výška základny B1	7 mm
Šířka pouzdra C	90 mm	Šířka základny C1	96,7 mm

**Verze**

Design	Standardně	Design krytu	s krytem
Design pouzdra	Pouzdro spojek	Design zajišťovacího systému	Koncová uzamykací svorka, dolní strana
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Kryt	s krytem
Typ	Bulkhead (průchodka)	Těsnění	NBR
Velikost	12	Verze svorky	Koncová uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

**Design**

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

**General data**

Typ zámku	Koncová uzamykací svorka	Velikost	12
Stupeň krytí	IP65		

**Material**

Barevný Šedá

**Datový list**

**HDC pouzdra  
HDC 48B ADLU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje**

**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9,1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Technická dokumentace	<a href="#">1222900000 HDC 48B ADLU STP Blatt_1.pdf</a>
Technické údaje	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>