

**Ethernet v průmyslovém prostředí
EBR-MODULE RS232**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Modul pro uložení a načítání konfigurace zařízení**

- Zkrácená doba vypnutí jednoduchou rekonfigurací, je-li vybavení vyměněno
- Automatické načtení uložené konfigurace možné po restartu zařízení
- Kompaktní a robustní design
- Použitelné se všemi řízenými spínači Weidmüller a průmyslovými zařízeními WLAN

Všeobecné objednávací údaje

Typ	EBR-MODULE RS232
Objednávací číslo	1241430000
Verze	Konfigurační modul, IP40, 0 °C...60 °C
GTIN (EAN)	4050118029086
Mnž.	1 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
EBR-MODULE RS232**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	32,5 mm	Šířka (v palcích)	1,28 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Hloubka	97 mm	Hloubka (v palcích)	3,819 inch
Váha	50 g	Čistá hmotnost	50 g

Elektrické napájení

Typ připojení	Port RJ45, RS232
---------------	------------------

Podmínky prostředí

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-20 °C
Vlhkost	5 až 95 % (bez kondenzace)		

Shoda a schválení EMC

Normy EMC	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3
-----------	---

Technické údaje

Délka kabelu	0,35 m	Hlavní materiál krytu	PVC lití
Stupeň krytí	IP40	Typ upevnění	M4 šroub (<4 mm)

Záruka

Časový interval	5 let
-----------------	-------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000734	ETIM 6.0	EC000734
eClass 6.2	19-17-01-06	eClass 7.1	19-17-01-06
eClass 8.1	19-17-01-06	eClass 9.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-92-90		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Hardware Installation Guide