

PTSI 4/LD 36V AC/DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpávky, zásuvné konektory, zamykací prvky a mnoho dalších.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	PTSI 4/LD 36V AC/DC
Objednávací číslo	1252210000
Verze	FieldPower®, Zásuvný konektor, PUSH IN, 0.5 mm ² - 4 mm ² , Počet pólů: 5
GTIN (EAN)	4050118044331
Mnž.	1 ks

PTSI 4/LD 36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 115 g

Teploty

Provozní teplota		Skladovací teplota	
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

Všeobecné informace #96 konektory

Barva izolačního materiálu	Černá	Izolační materiál zástrčky	PA GF
Kazetová pojistka	6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Metoda připojení vodiče	PUSH IN	Může být kódováno	Ano, Kódováno na PE
Počet pólů	5	Počet připojení / pól	1
Směr výstupu vodiče	90°	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Typ montáže	Zapojeno
Ukazatel poruchy	Červená LED	Zkušební místo	2 mm

Svěrná schopnost, zásuvné připojení

Délka odizolování, připojení PUSH IN	12 mm	Jemně stáčené pružné, max. zásuvné připojení PUSH IN	4 mm ²
Jemně stáčené pružné, min. zásuvné připojení PUSH IN	0,5 mm ²	Počet pólů	5
Průřez připojeného vodiče, pevný, zásuvné připojení PUSH IN, max.	4 mm ²	Průřez připojeného vodiče, pevný, zásuvné připojení PUSH IN, min.	0,5 mm ²
Průřez připojeného vodiče, pružný, zásuvné připojení PUSH IN, max.	4 mm ²	Průřez připojeného vodiče, pružný, zásuvné připojení PUSH IN, min.	0,5 mm ²
Průřez připojených vodičů, pružné, s koncovkami vodičů, 12 mm s plastovými manžetami, DIN 46228/1, zásuvné připojení PUSH-IN, max.	4 mm ²	Průřez připojených vodičů, pružné, s koncovkami vodičů, 12 mm s plastovými manžetami, DIN 46228/1, zásuvné připojení PUSH-IN, min.	0,5 mm ²
Průřez připojených vodičů, pružné, s koncovkami vodičů, 12 mm s plastovými manžetami, DIN 46228/4, zásuvné připojení PUSH-IN, max.	4 mm ²	Průřez připojených vodičů, pružné, s koncovkami vodičů, 12 mm s plastovými manžetami, DIN 46228/4, zásuvné připojení PUSH-IN, min.	0,5 mm ²
Průřez připojených vodičů, pružné, s koncovkami vodičů, 8 mm s plastovými manžetami, DIN 46228/1, zásuvné připojení PUSH-IN, max.	4 mm ²	Průřez připojených vodičů, pružné, s koncovkami vodičů, 8 mm s plastovými manžetami, DIN 46228/1, zásuvné připojení PUSH-IN, min.	0,5 mm ²
Průřez připojených vodičů, pružné, s koncovkami vodičů, 8 mm s plastovými manžetami, DIN 46228/4, zásuvné připojení PUSH-IN, max.	4 mm ²	Průřez připojených vodičů, pružné, s koncovkami vodičů, 8 mm s plastovými manžetami, DIN 46228/4, zásuvné připojení PUSH-IN, min.	0,5 mm ²
Rozsah sevření, max. zásuvné připojení	4 mm ²	Rozsah sevření, min. zásuvné připojení	0,5 mm ²
Velikost nože, zásuvné PUSH-IN připojení	3,0 x 0,5 mm		

Jmen. datový příst. k UL

Standardy IEC 60947-7-3

Jmenovitá data podle normy IEC

Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV	Jmenovité napětí	36 V
Jmenovitý proud	12 A	Jmenovitý průřez	4 mm ²
Standardy	IEC 60947-7-3		

Datum vytvoření 18. července 2019 7:57:39 CEST

PTSI 4/LD 36V AC/DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 5.0	EC002643	ETIM 6.0	EC002943
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-44-04-01
eClass 8.1	27-44-04-01	eClass 9,1	27-44-03-90
eClass 9.0	27-44-02-92		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke staženíOsvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [FieldPower](#)

PTSI 4/LD 36V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy