

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely, optické propojovací kabely, POF, SC-RJ – SC-RJ, černé

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X
Objednací číslo	1273430010
Verze	Připojovací kabely, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 1 m
GTIN (EAN)	4050118062885
Mnž.	1 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	1 m	Délka (v palcích)	0,039 inch
Čistá hmotnost	31 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 °C...80 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Vláknová optika

Typ vlákna	POF	Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB
Útlum	≤ 160 dB/km při 650 nm	Šířka pásma	≥ 100 MHz*km při 650 nm

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Cykly ohybu	10,00	Poloměr ohybu, min., jen jednou	25 mm
Poloměr ohybu, min., opakovaný	25 mm	Síla při vytažení	≤ 160 N
Halogen	Ne		

Struktura kabelu

Průměr jádra	980 μm	Průměr pláště	2,2*4,5 mm
Rozvržení kabelu	ZIPCORD	Izolace	PE
Počet vodičů	2	Barva opláštění	Černá

zástrčka

Konektor vlevo	SCRJ IP 20	Konektor vpravo	SCRJ IP 20
----------------	------------	-----------------	------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001263	ETIM 6.0	EC002607
eClass 6.2	27-06-10-03	eClass 7.1	27-06-10-03
eClass 8.1	27-06-10-03	eClass 9,1	27-06-10-03
eClass 9.0	27-06-10-03		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-FPOZ2EE0001MSJ0SJO-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Detailní výkres**

