

Šroubovák SDIS SL 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIS SL 1.2X6.5X150
Objednací číslo	1274690000
Verze	Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 6.5 mm, Délka čepele: 150 mm, Tloušťka čepele (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118073256
Mnž.	1 ks

Datový list

Šroubovák SDIS SL 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	268 mm	Šířka (v palcích)	10,551 inch
Čistá hmotnost	113 g	Průměr	36 mm

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Šroubovací nářadí

Délka čepele	150 mm	Tloušťka čepele (A)	1,2 mm
Tvar	S drážkou	Šířka čepele (B)	6,5 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-04-04-07
eClass 9.0	21-04-04-07		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

Datový list**Šroubovák
SDIS SL 1.2X6.5X150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy****Příklad použití**