

Šroubovák SDIK PZ2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDIK PZ2 SL
Objednací číslo	1274740000
Verze	Montážní nástroj, Délka čepele: 100 mm
GTIN (EAN)	4050118073218
Mnž.	1 ks

Datový list

Šroubovák SDIK PZ2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	218 mm	Šířka (v palcích)	8,583 inch
Čistá hmotnost	100 g	Průměr	36 mm

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Šroubovací nářadí

Délka čepele	100 mm	Tvar	Pozidrive
Velikost	2	Velikost čepele, křížová drážka	Vel. PZ2

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	21-04-04-06
eClass 9.0	21-04-04-06		

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

Datový list**Šroubovák
SDIK PZ2 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**