

**SAIBW-3/9-7/8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Kulaté zásuvné konektory 7/8" umožňují přenos obrovského množství energie.

Toto šroubové připojení lze použít v široké řadě aplikací. S touto technologií se vodič, volitelně s koncovkou, zasune do připojovacích prvků a připevní šroubem. Jedná se o klasickou, nejlevnější formu připojení, která také podporuje připojení více vodičů.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | SAIBW-3/9-7/8                                                              |
| Objednací číslo | <a href="#">1291930000</a>                                                 |
| Verze           | Patice vyrobené podle specifikace zákazníka, 7/8", Konektor samec, zahnutý |
| GTIN (EAN)      | 4050118086799                                                              |
| Mnž.            | 1 ks                                                                       |

**SAIBW-3/9-7/8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 49 g

### Teploty

Provozní teplota, max. 85 °C Provozní teplota, min. -20 °C

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

|                       |                     |                             |                      |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Cykly zapojování      | ≥ 50                | Hlavní materiál krytu       | PBT                  |
| Izolační síla         | 10 <sup>8</sup> Ω   | Jmenovité napětí            | 250 V                |
| Jmenovitý proud       | 12 A                | Kabelové vývodky            | PG 9                 |
| Kódování              | žádná               | Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek   |
| Povrch kontaktu       | Pozlacené           | Počet pólů                  | 3                    |
| Průměr kabelu, max.   | 8 mm                | Průměr kabelu, min.         | 6 mm                 |
| Průřez připojení max. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Průřez připojení min.       | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Připojení stínění     | Ne                  | Rozsah teplot krytu         | -40 ... +85 °C       |
| Stupeň krytí          | IP67                | Typ připojení               | Šroubové připojení   |
| Závažnost znečištění  | 3                   |                             |                      |

### Standardy

Č. osvědčení (cURus) E307231

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002062    |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.1 | 27-44-01-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
 Uživatelská dokumentace [Manual](#)

## SAIBW-3/9-7/8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

