

**SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Typ             | SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11                          |
| Objednací číslo | <a href="#">1292400000</a>                     |
| Verze           | Vestavěné zástrčky, 7/8", PG 11, Počet pólů: 4 |
| GTIN (EAN)      | 4050118088533                                  |
| Mnž.            | 1 ks                                           |

**SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 43 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Standardy

Č. osvědčení (cURus) E307231

### Obecné údaje

|                       |                                 |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Cykly zapojování      | ≥ 100                           | Délka vlákna / kabelu | 0,2 m                           |
| Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek, poniklované | Jmenovité napětí      | 300 V                           |
| Jmenovitý proud       | 8 A                             | Jmenovitý proud       | 8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly) |
| Kabelové vývodky      | PG 11                           | Kódování              | žádná                           |
| Materiál              | PUR/ PUR                        | Materiál kontaktu     | CuZn                            |
| Povrch kontaktu       | Pozlacené                       | Počet pólů            | 4                               |
| Průřez jádra          | 0,75 mm <sup>2</sup>            | Připojovací závit     | 7/8"                            |
| Rozsah teplot krytu   | -25...+85 °C                    | Stupeň krytí          | IP67, přišroubované             |
| Typ připojení         | Kontakt                         | Vnější prům. vodiče   | -                               |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002635    |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9.1 | 27-44-01-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy****Schéma připojení****Schéma pólů**