

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11
Objednací číslo	1292430000
Verze	Vestavěné zástrčky, 7/8", PG 11, Počet pólů: 4
GTIN (EAN)	4050118088380
Mnž.	1 ks

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 41 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Č. osvědčení (cURus) E307231

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Délka vlákna / kabelu	0,2 m
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Jmenovité napětí	300 V
Jmenovitý proud	8 A	Jmenovitý proud	8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly)
Kabelové vývodky	PG 11	Kódování	žádná
Materiál	PUR/ PUR	Materiál kontaktu	CuZn
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	4
Průřez jádra	0,75 mm ²	Připojovací závít	7/8"
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Typ připojení	Patice	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-7/8B-4-0.2U-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma připojení****Schéma pólů**