

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Spojka, FreeCon konstrukce zásuvných PushPull konektorů ver. 14 podle IEC 61076-3-117, kov

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA
Objednací číslo	1318150000
Verze	Spojovací skříňka, FreeCon, SCRJ, Spojka
GTIN (EAN)	4050118123982
Mnž.	1 ks

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 224,56 g

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Všeobecné údaje

Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Víko: litý zinek, poniklovaný povrch	Stupeň krytí	IP65
-----------------------	--------------------------------------------------------	--------------	------

Optické vlastnosti optické spojky vláken

Útlum při zapojení (spojka optických vláken) < 0,2 dB

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	---------------------------------------	----------------------	---------

POB47 Technické parametry – vláknová optická spojka

Cykly zapojování (vláknová optická spojka)	≥ 500	Materiál základny krytu (vláknová optická spojka)	PA
Připojení 1	SCRJ	Připojení 2	SCRJ
Typ vlákna	Multimode, POF	Těsnicí materiál (vláknová optická spojka)	NBR

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.1	27-44-03-92	eClass 9.0	27-44-02-02

Osvědčení

Schválení



**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Soubory ke stažení**


Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CD-V14MSCRJ-MM-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres




Bottom view

Rozměrový výkres




Bottom view with mounting foot

Rozměrový výkres



Front view

Rozměrový výkres



Side view