

INLAY CC-M 30/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku.

V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky.

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	INLAY CC-M 30/60
Objednací číslo	1341070000
GTIN (EAN)	4050118145502
Mnž.	1 ks

INLAY CC-M 30/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	76 mm	Šířka (v palcích)	2,992 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Hloubka	120 mm	Hloubka (v palcích)	4,724 inch
Čistá hmotnost	76 g		

Obecné údaje

Verze	Držák na 3 značky	Šířka	76 mm
-------	-------------------	-------	-------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001675	ETIM 6.0	EC001675
eClass 6.2	21-13-05-06	eClass 7.1	19-14-90-90
eClass 8.1	19-14-90-90	eClass 9.1	19-14-92-90
eClass 9.0	19-14-92-90		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

INLAY CC-M 30/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Příklad použití

