

SAIE-M12S-8S2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M12S-8S2.0U HW
Objednací číslo	1341240200
Verze	Vestavěné zástrčky, M12, PG 9, Počet pólů: 8
GTIN (EAN)	4050118145694
Mnž.	1 ks

SAIE-M12S-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 130 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Barva opláštění	Černá	Délka vlákna / kabelu	2 m
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovité napětí	125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)	Jmenovitý proud	2 A
Jmenovitý proud	4 A (5 pólů), 2 A (8 pólů)	Kabelové vývodky	PG 9
Materiál	PUR/ PVC	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	8	Průřez jádra	0,25 mm ²
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-5 ... +70 °C
Stupeň krytí	IP68	Typ připojení	Kontakt
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12S-8S2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma připojení****Schéma pólů**