

HDC pouzdra HDC 24B AZO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 24B AZO
Objednací číslo	1611350000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP65, Pouzdro spojek, Centrální uzamykání u kloboučků, Standardně
GTIN (EAN)	4008190870805
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 24B AZO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	58,5 mm	Šířka (v palcích)	2,303 inch
Výška	29,3 mm	Výška (v palcích)	1,154 inch
Rozměr při montáži – šířka	130 mm	Rozměr při montáži – výška	32 mm
Čistá hmotnost	108 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP65		

Rozměry

Celková délka pouzdra	120 mm	Délka rozteče otvorů A2	130 mm
Výška pouzdra B	29 mm	Výška základny B1	5,3 mm
Šířka pouzdra C	43 mm	Šířka základny C1	47 mm

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro spojek
Design zajišťovacího systému	Centrální uzamykání u kloboučků	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Typ	Bulkhead (průchodka)	Těsnění	NBR
Velikost	8	Verze svorky	Středová uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano		

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

General data

Typ zámku	Středová uzamykací svorka	Velikost	8
Stupeň krytí	IP65		

Material

Barevný	Šedá
---------	------

**HDC pouzdra
HDC 24B AZO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technická dokumentace	1611350000 HDC 24B AZO STP Blatt 1.pdf
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

**HDC pouzdra
HDC 24B AZO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy