

**HDC pouzdra
HDC 07A ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC.

Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost.

Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci.

Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn.

Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 07A ALU
Objednací číslo	1652410000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 1, Stupeň krytí: IP65, Pouzdro spojek, Boční uzamykací svorka na dolní straně, Standardně
GTIN (EAN)	4008190402488
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 07A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	36,5 mm	Šířka (v palcích)	1,437 inch
Výška	47,3 mm	Výška (v palcích)	1,862 inch
Hloubka	60,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,382 inch
Rozměr při montáži – šířka	30 mm	Čistá hmotnost	18 g

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	DIBP 84-69-5
------------	--------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	Plast
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Stupeň krytí	IP65		

Rozměry

Celková délka pouzdra	25,2 mm	Délka rozteče otvorů A2	30 mm
Výška pouzdra B	23 mm	Výška základny B1	3 mm
Šířka pouzdra C	24,2 mm	Šířka základny C1	30 mm

Verze

Design	Standardně	Design pouzdra	Pouzdro spojek
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Typ	Bulkhead (průchodka)	Těsnění	NBR
Velikost	1	Verze svorky	Boční uzamykací svorka
Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne		

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Bulkhead (průchodka)		

General data

Typ zámku	Koncová uzamykací svorka	Velikost	1
Stupeň krytí	IP65		

Material

Barevný	Béžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
---------	--------	------------------------------	-----

**HDC pouzdra
HDC 07A ALU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technická dokumentace	1652410000_HDC_07A_ALU_STP_Blatt_1.pdf
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	1652410000_HDC_07A_ALU_STP.dxf STEP

HDC pouzdra HDC 07A ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

