

**HDC pouzdra  
HDC 16D TOLU 1PG21G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům.

Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření.

Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC 16D TOLU 1PG21G                                                                                                                                                     |
| Objednací číslo | <a href="#">1652680000</a>                                                                                                                                              |
| Verze           | HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP65, Kabelový vstup shora, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 21 |
| GTIN (EAN)      | 4008190402754                                                                                                                                                           |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                                    |

## HDC pouzdra HDC 16D TOLU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |       |                   |            |
|----------------|-------|-------------------|------------|
| Šířka          | 43 mm | Šířka (v palcích) | 1,693 inch |
| Výška          | 72 mm | Výška (v palcích) | 2,835 inch |
| Čistá hmotnost | 163 g |                   |            |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Obecné údaje

|                              |                                       |                       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| EMC kryty                    | Ne                                    | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel,<br>odolávající rzi | Provedení povrchu     | Práškové lakování   |
| Stupeň krytí                 | IP65                                  |                       |                     |

### Rozměry

|                       |       |                 |          |
|-----------------------|-------|-----------------|----------|
| Celková délka pouzdra | 60 mm | Kabelový vstup  | se závit |
| Výška pouzdra B       | 72 mm | Šířka pouzdra C | 43 mm    |

### Verze

|                                   |                                           |                                |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Design                            | vysoký                                    | Design pouzdra                 | Kabelový vstup shora,<br>Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému      | Koncová uzamykací svorka,<br>dolní strana | Horní část/dolní část/víčko    | horní část                                |
| Kabelový vstup                    | se závit                                  | Počet kabelových vstupů nahoře | 1                                         |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 0                                         | Typ                            | Zástrčka                                  |
| Velikost                          | 3                                         | Velikost kabelových vstupů     | PG 21                                     |
| Verze svorky                      | Koncová uzamykací svorka                  | Vhodné pro systém ModuPlug®    | Ano                                       |
| Vnitřní závit                     | PG 21                                     |                                |                                           |

### Design

|                  |             |                |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra | Typ produktu   | Pouzdra  |
| Typ              | Zástrčka    | Kabelový vstup | se závit |

### General data

|                            |       |              |                          |
|----------------------------|-------|--------------|--------------------------|
| Velikost kabelových vstupů | PG 21 | Typ zámku    | Koncová uzamykací svorka |
| Velikost                   | 3     | Stupeň krytí | IP65                     |

### Material

|         |      |
|---------|------|
| Barevný | Šedá |
|---------|------|

**HDC pouzdra  
HDC 16D TOLU 1PG21G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 |            |             |

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog       | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technická dokumentace | <a href="#">1652680000 HDC 16D TOLU 1PG21G STP Blatt_1.pdf</a>          |
| Technické údaje       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Technické údaje       | <a href="#">STEP</a>                                                    |

### HDC pouzdra HDC 16D TOLU 1PG21G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

