

**HDC pouzdra
HDC 40D TSBU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC 40D TSBU 1PG29G
Objednací číslo	1656540000
Verze	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Boční uzamykací svorka na dolní straně, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29
GTIN (EAN)	4008190409555
Mnž.	1 ks

HDC pouzdra HDC 40D TSB 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	59 mm	Šířka (v palcích)	2,323 inch
Výška	76 mm	Výška (v palcích)	2,992 inch
Hloubka	93,3 mm	Hloubka (v palcích)	3,673 inch
Čistá hmotnost	258 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ne	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP65		

Rozměry

Celková délka pouzdra	93,3 mm	Kabelový vstup	se závit
Výška pouzdra B	76 mm	Šířka pouzdra C	43 mm

Verze

Design	vyšoký	Design pouzdra	Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky
Design zajišťovacího systému	Boční uzamykací svorka na dolní straně	Horní část/dolní část/víčko	horní část
Kabelový vstup	se závit	Počet kabelových vstupů nahoře	0
Počet kabelových vstupů ze strany	1	Typ	Zástrčka
Velikost	6	Velikost kabelových vstupů	PG 29
Verze svorky	Boční uzamykací svorka	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano
Vnitřní závit	PG 29		

Design

Skupina produktů	HDC pouzdra	Typ produktu	Pouzdra
Typ	Zástrčka	Kabelový vstup	se závit

General data

Velikost kabelových vstupů	PG 29	Typ zámk	Boční uzamykací svorka
Velikost	6	Stupeň krytí	IP65

Material

Barevný	Šedá
---------	------

**HDC pouzdra
HDC 40D TSB 1PG29G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Klasifikace**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-02		

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technická dokumentace	1656540000 HDC 40D TSB 1PG29G STP Blatt_1.pdf
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP

HDC pouzdra HDC 40D TSBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

