

**HDC pouzdra  
HDC 40D TSLU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Speciální slitina litá pod tlakem a vícevrstvé povrchové těsnění poskytuje úplnou ochranu pro kryty HDC. Chytře navržený blokovací systém je vyroben z nerezové oceli. To zaručuje dlouhou životnost s vysokou odolností proti korozi a nárazům. Blokovací systém krytu nabízí integrovanou bezpečnost. Náš unikátní patentovaný pružinový systém zajišťuje blokování krytu pevným držením a zabraňuje náhodnému otevření. Laserový popis umožňuje snadnou a rychlou identifikaci. Každý kryt je trvale označen laserovým popisem tak, aby každý produkt mohl být rychle rozpoznán a umístěn. Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA typ 4X kryty - vaše nejlepší volba pro průmyslové kryty s ochranou IP65.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | HDC 40D TSLU 1PG29G                                                                                                                                                         |
| Objednací číslo | <a href="#">1657910000</a>                                                                                                                                                  |
| Verze           | HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP65, Kabelový vstup ze strany, Pouzdro zástrčky, Koncová uzamykací svorka, dolní strana, vysoký, Velikost kabelových vstupů: PG 29 |
| GTIN (EAN)      | 4008190410964                                                                                                                                                               |
| Mnž.            | 1 ks                                                                                                                                                                        |

## HDC pouzdra HDC 40D TSLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |            |
|----------------|---------|-------------------|------------|
| Šířka          | 45,5 mm | Šířka (v palcích) | 1,791 inch |
| Výška          | 76 mm   | Výška (v palcích) | 2,992 inch |
| Čistá hmotnost | 262 g   |                   |            |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 125 °C |
|---------------|-------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Obecné údaje

|                              |                                       |                       |                     |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| EMC kryty                    | Ne                                    | Hlavní materiál krytu | tlakově litý hliník |
| Materiál zajišťovacího prvku | Nerezavějící ocel,<br>odolávající rzi | Provedení povrchu     | Práškové lakování   |
| Stupeň krytí                 | IP65                                  |                       |                     |

### Rozměry

|                       |         |                 |          |
|-----------------------|---------|-----------------|----------|
| Celková délka pouzdra | 93,3 mm | Kabelový vstup  | se závit |
| Výška pouzdra B       | 76 mm   | Šířka pouzdra C | 43 mm    |

### Verze

|                                   |                                           |                                |                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Design                            | vysoký                                    | Design pouzdra                 | Kabelový vstup ze strany,<br>Pouzdro zástrčky |
| Design zajišťovacího systému      | Koncová uzamykací svorka,<br>dolní strana | Horní část/dolní část/víčko    | horní část                                    |
| Kabelový vstup                    | se závit                                  | Počet kabelových vstupů nahoře | 0                                             |
| Počet kabelových vstupů ze strany | 1                                         | Typ                            | Zástrčka                                      |
| Velikost                          | 6                                         | Velikost kabelových vstupů     | PG 29                                         |
| Verze svorky                      | Koncová uzamykací svorka                  | Vhodné pro systém ModuPlug®    | Ano                                           |
| Vnitřní závit                     | PG 29                                     |                                |                                               |

### Design

|                  |             |                |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|
| Skupina produktů | HDC pouzdra | Typ produktu   | Pouzdra  |
| Typ              | Zástrčka    | Kabelový vstup | se závit |

### General data

|                            |       |              |                          |
|----------------------------|-------|--------------|--------------------------|
| Velikost kabelových vstupů | PG 29 | Typ zámků    | Koncová uzamykací svorka |
| Velikost                   | 6     | Stupeň krytí | IP65                     |

### Material

|         |      |
|---------|------|
| Barevný | Šedá |
|---------|------|

**HDC pouzdra  
HDC 40D TSLU 1PG29G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 |            |             |

**Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog       | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technická dokumentace | <a href="#">1657910000 HDC 40D TSLU 1PG29G STP Blatt_1.pdf</a>          |
| Technické údaje       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Technické údaje       | <a href="#">STEP</a>                                                    |

### HDC pouzdra HDC 40D TSLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

